

## RAU

### établi de groupe

#### Serie 4000

hauteur x largeur x profondeur 790 - 1140 x 2700 x 2340 mm, plateau de table en hêtre, avec huilage verni, hexagonal, longueur bordure 1350 mm, force 750 kg, finition de la structure 6 paires de pieds, soubassement 6 tiroirs, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



# RAU.

5 YEARS WARRANTY



Numéro d'article: 148779



## RAU Établi Serie 4000

établi de groupe

- hauteur x largeur x profondeur 790 - 1140 x 2700 x 2340 mm
- plateau de table en hêtre, avec huilage verni
- épaisseur de panneau 40 mm
- hexagonal, longueur bordure 1350 mm
- force 750 kg
- réglage en hauteur via acier profilé C avec trame perforée
- finition de la structure 6 paires de pieds
- soubassement 6 tiroirs
- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension 90 %

- avec poignée barre avec champ d'inscription
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	table	extension tiroir	90 %
type de table	éta bli	glissière tiroir	roulements à rouleaux à escamotage automatique
forme	hexagonal	verrouillable	oui
Exécution du bâti	6 paires de pieds	poignée	poignée barre avec champ d'inscription
hauteur	790-1140 mm	matériau de plaque	hêtre
largeur	2700 mm	surface de plaque	avec huilage verni
profondeur	2340 mm	matériau de châssis	acier
épaisseur de panneau	40 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
longueur de bord	1350 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
charge	750 kg	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur réglable	oui	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
réglage en hauteur via	acier profilé C avec trame perforée	système de fermeture	verrouillage centralisé
conducteur d'électricité	non	roulant	non
équipement établi	tiroirs	livraison	démonté
nombre de tiroirs	6 pièce	garantie	5 années
hauteur frontale 150 mm	6 pièce	Poids	75,22 kg

## Accessoires

148770		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 120 - 150 mm
148773		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 16 compartiments, convient pour hauteur frontale 120 - 360 mm, hauteur 90 mm
148774		tapis de sol anti-dérapage pour établi, largeur x profondeur 490 x 560 mm
148775		bloc d'alimentation hexagonal pour établi de groupe, hauteur x longueur de bordure 145 x 540 mm , en RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

119026		<p>chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE</p>
195704		<p>étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu</p>
520197		<p>boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé</p>
524705		<p>support pour sac poubelle, pour sacs 70 - 120 litres, hauteur x diamètre 960 x 600 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, couvercle en plastique argent</p>