


## Rollcart diable à patins

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 480 x 330 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante plastique

Numéro d'article: 158307



## Rollcart Diabale à patins

### Force 250 kg

diable à patins

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 330 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	matériau de jante	plastique
type de diable de manutention	diable à patins	roulement	roulement à rouleaux
charge	250 kg	poignée de sécurité	oui
largeur de pelle	480 mm	hauteur	1300 mm
profondeur de pelle	330 mm	largeur	530 mm
matériau	acier	profondeur	710 mm

matériau de finition	soudé	Ø de roue	260 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	oui	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	air	Poids	18 kg

## Accessoires

158296



bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal