

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 220 kg, met TPE-banden, diameter 200 mm, naaf met wiellager, centrale rem, rem met vastzetter handmatig, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm



Artikelnummer: 159291

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 220 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 200 mm
- naaf met wiellager
- centrale rem, rem met vastzetter handmatig
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeed
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

roltype	transportapparaatwielen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
set	nee	rem	centrale rem
bouwmodel	zwenkwiel	teruglooprem	handmatig
draagvermogen	220 kg	draadvangkappen	nee

banden	TPE	totale hoogte	235 mm
wiel-ø	200 mm	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	138 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	109 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
materiaal behuizing	staal	gewicht	2,65 kg