

## PE-opvangbak

voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 220 l, hoogte x breedte x diepte 360 x 1220 x 820 mm, Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, sleden, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck



Artikelnummer: 201638

## Opvangbak

### met europalletafmeting

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume 220 l
- hoogte x breedte x diepte 360 x 1220 x 820 mm
- van polyethyleen
- Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- sleden, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck



## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	polyethyleen
type opvangbak	PE-opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
opvangvolume	220 l	oppervlak rooster	verzinkt

capaciteit	2 x 200 liter vat	onderbouw	sleden
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	360 mm	stapelbaar	nee
breedte	1220 mm	verrijdbaar	nee
diepte	820 mm	gewicht	32 kg

## Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm