

## RAU

### Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank adlatus 300

hoogte x breedte x diepte 720 - 1120  
x 1500 x 1000 mm, tafelblad van  
hout met onderhoudsvriendelijke  
melamineharscoating in wit,  
draagvermogen 300 kg,  
hoogteverstelling via hefzuilen met  
lineaire aandrijving, T-voetonderstel,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



# RAU.



Artikelnummer: 222191

## RAU Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank adlatus 300

### altijd uitbreidbaar

Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 720 - 1120 x 1500 x 1000 mm
- bladdikte 22 mm
- tafelblad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in wit
- draagvermogen 300 kg
- hoogteverstelling via hefzuilen met lineaire aandrijving
- T-voetonderstel
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	tafel	kleur plaat	wit
type tafel	werkbank	vorm onderstel	T-voetonderstel

hoogte	720-1120 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	1500 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	1000 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
dikte plaat	22 mm	verrijdbaar	nee
draagvermogen	300 kg	levering	voorgemonteerd
in hoogte verstelbaar	ja	garantie	5 jaar
hoogteverstelling door	hefzuilen met lineaire aandrijving	WEEE-registratienummer	DE88847982
werkbank uitrusting	geen	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
materiaal plaat	hout	merk volgens EAR-registers	RAU
oppervlak plaat	m. melamineharscoating	gewicht	75,87 kg

## Gerelateerde Producten

222204		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 175 x 425 x 600 mm, 1 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222205		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 395 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222207		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 395 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222210		2 zwenk- en 2 bokwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 125 mm
222211		4 zwenkwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 125 mm
222212		accu, voor werkbank, nominale spanning 24 V

## Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie

222683



poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm