

Hymer Verrijdbare bordestrap

bordes hoogte 0,4 m, 2 treden met profiel (incl. bordes), van aluminium

Artikelnummer: 224587



Hymer Verrijdbare bordestrap

Onderhoud en bediening van de machine gemakkelijk gemaakt

Verrijdbare bordestrap

- bordes hoogte 0,4 m
- Voor een werkhogte tot ca. 2,4 m
- trap eenzijdig
- 2 treden met profiel (incl. bordes)
- trede breedte x diepte 800 x 250 mm
- uitlading 0,78 m
- van aluminium
- trede-boomverbinding geschroefd
- met 2 wielen
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 16 kg



- conform DIN EN 14183
- 10 jaar garantie
- Leveringstoestand voorgemonteerd

Technische details

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| stijgtechniek | bordestrap | uitlading | 0,78 m |
| materiaal | aluminium | belastbaar tot | 150 kg |
| gebruik | eenzijdig | sport-/dwarsverbinding | geschroefd |
| hoogte sokkel | 0,4 m | verrijdbaar | ja |
| diepte sokkel | 470 mm | ladder uitrusting | 2 wielen |
| treden aantal | 2 | norm | DIN EN 14183 |
| type trede/sport | treden met profiel | levering | voorgemonteerd |
| werkhoogte | 2,4 m | garantie | 10 jaar |
| breedte treden | 800 mm | gewicht | 16 kg |
| diepte trede | 250 mm | | |