

Hymer escabeau grande hauteur roulant 8580

estrade hauteur x largeur x
profondeur 1420 x 440 x 400 mm, 6
marches profilées (estrade incl.), en
aluminium, pliables pour un gain de
place

Numéro d'article: 231351



HYMER



escabeau grande hauteur roulant






- estrade hauteur x largeur x profondeur 1420 x 440 x 400 mm
- accès à un côté
- 6 marches profilées (estrade incl.)
- profondeur des marches 80 mm
- posé hauteur x largeur 2240 mm x 700 mm
- en aluminium
- connexion marches/lisse riveté
- pliables pour un gain de place
- équipement : bac et crochet porte-seau
- application sûre grâce à main courante et protection contre l'écartement

- main courante double face
- pieds d'échelle antidérapants et 4 roulettes à ressort pivotantes
- poids 14,4 kg
- Produit livré démonté, main courante non montée et préparée pour montage par le client
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau grande hauteur	rabattable	oui
type d'échelle	escabeau grande hauteur roulant	fonction rabattable	pliables pour un gain de place
matériau	aluminium	soubassement	pieds d'échelle antidérapants et 4 roulettes à ressort pivotantes
utilisation	à un côté	roulant	oui
hauteur d'estrade	1420 mm	équipement de sécurité échelle	main courante et protection contre l'écartement
largeur d'estrade	440 mm	équipement échelle	bac et crochet porte-seau
profondeur d'estrade	400 mm	protection contre l'écartement	oui
nombre de marches	6	étrier de sécurité	oui
type de marche/d'échelon	marches profilées	main courante	double face
profondeur des marches	80 mm	bac	oui
hauteur	2240 mm	livraison	démonté, main courante non montée et préparée pour montage par le client
largeur	700 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
connexion d'échelons/de longeron	riveté	garantie	10 années
Pour escalier	non	Poids	14,4 kg

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc

528920



moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE