

bott **stroomkast** verso

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 350 mm, 66 bakken, overzichtelijke onderdelenopslag op 10 niveaus met Stalen bodem en 66 bakken, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood

Artikelnummer: 232596



stroomkast


- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 350 mm
- 66 bakken
- uitrusting 66 x mt.3
- draagvermogen per niveau 75 kg
- constructie van staal, gelast
- Stofdicht te sluiten via dubbele vleugeldeur
- overzichtelijke onderdelenopslag op 10 niveaus met Stalen bodem en 66 bakken
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag







Technische details

meubeltype	kast	aantal bakken x maat	66 x mt.3
type kast	systeemkast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele vleugel deur	kleur voorkant	purperrood // RAL3004
hoogte	2000 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	1050 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	350 mm	materiaal	staal
kast uitrusting	legborden, kisten	materiaal verwerking	gelast
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	10 stuks	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	75 kg	gewicht	109,965 kg
magazijnbakken	66 stuks		

Gerelateerde Producten

233013		vakverdeler, hoogte x breedte x diepte 100 x 235 x 310 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen