

Rhewa vloerweegschaal 871A

platform van plaatstaal met slag- en krasvaste poedercoating, breedte x diepte 1500 x 1250 mm, weegbereik van 3000 kg, afleesbaarheid in 500 / 1000 g stappen

Artikelnummer: 236331



Rhewa vloerweegschaal 871A





- platform van plaatstaal met slag- en krasvaste poedercoating, breedte x diepte 1500 x 1250 mm
- weegbereik van 3000 kg
- afleesbaarheid in 500 / 1000 g stappen
- insteltijd van 0,5 tot 3 seconden
- met de functies tarreren, bruto-/netto-/minusweergave
- separaat bedieningspaneel
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdompelen
- netadapter AC 110-230V

Technische details

type weegschaal	vloerweegschaal	spanningsverzorging	netadapter AC 110-230V
materiaal platform	plaatstaal	weegschaal uitrusting	separaat bedieningspaneel
oppervlak platform	m. poedercoating	hoogte	1307 mm
platformbreedte	1500 mm	breedte	3100 mm

platformdiepte	1250 mm	tarreren	ja
weegbereik	3000 kg	WEEE-registratienummer	DE12995516
afleesbaarheid	500-1000 g	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
insteltijd	0,5-3 s	merk volgens EAR-registers	Rhewa
weegschaa functies	tarreren, bruto-/netto-/minusweergave	gewicht	181,9 kg
ip beschermingsklasse	67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdompelen		

Dit past ook bij ...

215669		papieren plakband, dragermateriaal van papier met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 50 m x 50 mm, dikte 110 µm, in bruin
215859		elastiek, lengte x breedte 150 x 10 mm, van rubber in bruin
216466		pakpapier, levering als boog, vel lengte x breedte 1 m x 650 mm, gerecycled papier, gewicht ca. 90 g/m², in bruin
217113		veiligheidsmes, met automatisch inschuifbaar lem met, slijp diepte 15 mm, uitschuiflengte lem met 22 mm, met veiligheidsknop voor ver- en ontgrendeling
231461		in hoogte variable vouwdoos, van gras papier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem