

Cascoo Roue encastrable



force 250 kg, diamètre 125 mm, longueur moyeu 50 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Double roulement à billes, jante en aluminium, jante avec pare-fils



Numéro d'article: 243563

Roue encastrable

- force 250 kg
- diamètre 125 mm
- longueur moyeu 50 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en aluminium
- jante avec pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	aluminium
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	250 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	50 mm
Diamètre de roue	125 mm	Poids	0,47 kg

