

## Scangrip motorruimtelamp NOVA BONNET

behuizing van gegoten aluminium,  
Lampen: COB-led, met uitschuifbare  
houder, zachte haakuiteinden en  
magneten, reikwijdte lamp 0,5 m,  
met accu

Artikelnummer: 254510



SCANGRIP

3 YEARS  
WARRANTY



### motorruimtelamp

- hoogte x lengte x breedte 220 x 1135 x 163 mm
- behuizing van gegoten aluminium
- Lampen: COB-led
- met uitschuifbare houder, zachte haakuiteinden en magneten
- brandduur 2 - 20 h
- reikwijdte lamp 0,5 m
- in 5 trappen dimbaar
- oplaadtijd 5 h
- met accu
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen
- levering inclusief netvoeding
- 3 jaar garantie

## Technische details

gereedschapstype	industrielamp	lamp functie	in 5 trappen dimbaar
type lamp	motorruimtelamp	materiaal behuizing	gegoten aluminium
type lamp	COB-led	lengte	1135 mm
reikwijdte	0,5 m	hoogte	220 mm
brandduur	2-20 h	breedte	163 mm
lichtstroom	200-2000	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
dimbaar	ja	ip beschermingsklasse	67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdompelen
spanningsverzorging	accu	inhoud levering	inclusief netvoeding
accutype	lithium-ionen	garantie	3 jaar
vermogen accu	4 Ah	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
oplaadtijd	5 h	gewicht	1,69 kg
lamp uitrusting	uitschuifbare houder, magneten		