

META

stysteemstelling - grondveld CLIP

CLIP, hoogte x breedte x diepte
3000 x 1356 x 836 mm, vaklast 230
kg, 7 niveaus met Stalen bodem,
opstelhoek recht, gebruik eenzijdig -
ontworpen voor plaatsing tegen een
wand, standers met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 271019



Das Lagersystem



META Systeem-inhaakstelling CLIP

Basisstelling

systeemstelling - grondveld





- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1356 x 836 mm
- veldlast 1900 kg
- vaklast 230 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 800 mm
- 7 niveaus met Stalen bodem




- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	systeemstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	grondveld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	3000 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // verstevigingstraversen
breedte	1356 mm	systeempervoratie	50 mm
diepte	836 mm	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	230 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1900 kg	levering	voorgemonteerd
legborden / schappen aantal	7 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1300 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	800 mm	gewicht	81,3502 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten

150070		muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150071		ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
156746		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
160685		sokellijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 56 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

165146		systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1006 x 836 mm, vaklast 230 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
271187		systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1306 x 836 mm, vaklast 230 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
271347		legbord voor systeemstelling, breedte x diepte 1300 x 800 mm, voor een vaklast van 230 kg, het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit