

verzamelwagen

draagvermogen 150 kg, met 7 etage(s), open, laadvlak lengte x breedte 510 x 410 mm, RVSconstructie, stevig gelast

Artikelnummer: 272288



verzamelwagen

- draagvermogen 150 kg
- met 7 etage(s), open
- laadvlak lengte x breedte 510 x 410 mm
- hoogte x lengte x breedte 1565 x 560 x 500 mm
- etage(s) met RVS-frame
- RVSconstructie, stevig gelast
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type wagen	verzamelwagen	wieluitrusting	2 wielen met rem
draagvermogen	150 kg	materiaal	RVS
lengte laadvlak	510 mm	materiaal verwerking	stevig gelast
breedte laadvlak	410 mm	etage-inrichting	recht
etagelengte	510 mm	constructies	geen

etagebreedte	410 mm	in-/uitklapbaar	nee
hoogte	1565 mm	wielstand	rechthoekig
etages aantal	7 stuks	wiel-ø	125 mm
etagetyp	open	norm	EN 1757-3 (rem)
etage(s) uitrusting	RVS-frame	garantie	5 jaar
lengte	560 mm	gewicht	15,5 kg
breedte	500 mm		

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazen set, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm
501597		dweilwagense set, 2x17 l emmer in ROOD/BLAUW, mophouder, mopwringer, 10 moppen, steel, frame van kunststof, 4 zwenkwielen
501943		bestekbak voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 203 x 176 x 325 mm, inhangbaar, van RVS
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel