

Hymer escabeau industriel 6024

accès double face, 2 x 4 marche(s)
en tôle striée (estrade incl.), Hauteur
0,44 m, longueur de lisse 1,02 m, en
aluminium

Numéro d'article: 332022



HYMER



10
YEARS
WARRANTY



Hymer Escabeau industriel 6024

Exécution D, A, CH, F Double accès

escabeau industriel

- exécution D, A, CH, F national
- accès double face
- 2 x 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- Hauteur 0,44 m
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 1,94 m
- hauteur de portée 2,44 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,02 m
- connexion marches/lisse rivetage 8 points
- application sûre grâce à concept de lisse en D et protection contre l'écartement pour une stabilité élevée
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- en aluminium



- posé hauteur x largeur 900 x 475 mm
- poids 5,7 kg
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	largeur	475 mm
type d'échelle	escabeau industriel	rabattable	oui
Variante nationale	exécution D, A, CH, F	roulant	non
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	rivetage 8 points
utilisation	double face	équipement de sécurité échelle	concept de lisse en D et protection contre l'écartement pour une stabilité élevée
Longueur de lisse	1,02 m	étrier de sécurité	non
hauteur	0,44 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur de travail	1,94 m	exécution échelle	à deux parties
Hauteur d'accès	2,44 m	bac	non
nombre de marches	2 x 4	Pour escalier	non
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	soubassement	pièds d'échelle antidérapants
profondeur des marches	80 mm	garantie	10 années
hauteur	900 mm	Poids	5,7 kg

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc

526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m ² , en non-tissé/PE