

RAPIDLIFT etagewagen



draagvermogen 120 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 750 x 480 mm, onderstel verchromd in RAL5017 verkeersblauw, wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 400737



RAPIDLIFT Etagewagen

Draagvermogen 120 kg

etagewagen

- draagvermogen 120 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 750 x 480 mm
- hoogte 860 mm
- onderstel verchromd in RAL5017 verkeersblauw
- staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 100 mm
- wielen met massief rubber-banden
- wielstand rechthoekig
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

transporttoestel	transportwagen	etage-inrichting	recht
type wagen	etagewagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	750 mm	banden	massief rubber
breedte laadvlak	480 mm	wiel-Ø	100 mm
hoogte	860 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem

etagehoogtes mm	140/655	elektrisch geleidend	nee
etages aantal	2 stuks	schuifbeugel	2 stuks
draagvermogen	120 kg	in-/uitklapbaar	nee
materiaal platform	plaatstaal	wielstand	rechthoekig
oppervlak platform	met rubber laag	oppervlak	verchromd
constructies	geen	kleur	verkeersblauw // RAL5017
materiaal	staal	levering	gedemonteerd
euronorm	nee	gewicht	21 kg

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
369099		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in blauw, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, deksel van polyethyleen in blauw, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
503397		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 154 x 600 x 400 mm, van polyethyleen, in grijs
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
527618		Euronorm-koffer, hoogte x lengte x breedte 130 x 400 x 300 mm, inhoud 11 l, met bestekvak, van polyethyleen in blauw, met scharnierdeksel
532084		onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform open, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden