


TROAX dubbele vleugel deur voor scheidingswandsysteem

hoogte x breedte 2200 x 2400 mm,
met deurkruk en aanslag, afsluitbaar
met hangslot, van staal gelakt in
RAL7037 stofgrijs

Artikelnummer: 505680



TROAX Openslaande deur voor scheidingswandsysteem

dubbele vleugel deur voor scheidingswandsysteem

- hoogte x breedte 2200 x 2400 mm
- draadgaas 50 x 50 x 2,5
- met deurkruk en aanslag
- afsluitbaar met hangslot
- frame van vierkante buis
- van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
- inhoud levering: zonder slot




Technische details



afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	scheidingswand uitrusting	deurkruk, aanslag
veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	sluitsysteem	hangslot
roosterelement	dubbele vleugel deur	profiel	vierkante buis
hoogte	2200 mm	materiaal	staal
breedte	2400 mm	oppervlak	gelakt
hoogte maas	50 mm	kleur	stofgrijs // RAL7037

breedte maas	50 mm	inhoud levering	zonder slot
draaddikte	2,5 mm	gewicht	24 kg

Gerelateerde Producten

505863		staande consoles, voor machine-veiligheidshek
--------	---	---

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag