

hofs breedvakstelling

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1520 x 435 mm, vaklast 350 kg, 5 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 510486



hofs
REGALSYSTEME



hofs Breedvakstelling

Aanbouwstelling

breedvakstelling

- aanbouwveld
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1520 x 435 mm
- veldlast 2000 kg
- vaklast 350 kg
- vak breedte x diepte 1500 x 400 mm
- 5 niveaus met houten vloer








- niveaus met versteviging door dwarsprofielen
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	versteviging door dwarsprofielen
stellingtype	breedvakstelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak traversen	verzinkt
hoogte	3000 mm	stelling uitrusting	legborden
breedte	1520 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
diepte	435 mm	opstelhoek uitrichting	recht
vaklast	350 kg	kleur uitvoering	verzinkt
vakbreedte	1500 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
veldlast	2000 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
vakdiepte	400 mm	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	houten vloer	gewicht	101,25 kg

Gerelateerde Producten

150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
510488		breedvakstelling, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2270 x 435 mm, vaklast 350 kg, 5 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
510490		breedvakstelling, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2520 x 435 mm, vaklast 350 kg, 5 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
510511		houten vloer voor breedvakstelling, breedte x diepte 1500 x 400 mm, dikte 19 mm, voor een vaklast van 350 kg, van hout in decor natuur

993013		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2020 x 435 mm, vaklast 350 kg, 5 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit