

container voor gevaarlijke stoffen

Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen, hoogte x breedte x diepte 1460 x 1460 x 830 mm, bodemopvangbak met rooster

Artikelnummer: 595203



depot voor gevaarlijke stoffen

van staal met GVK-kap

container voor gevaarlijke stoffen

- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1460 x 1460 x 830 mm
- voor 2 x 200 liter vat
- constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- deur: glasvezelversterkte kap, afsluitbaar met driekantslot
- bodemopvangbak met rooster
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- opvangvolume bodemopvangbak 220 l
- model van het depot officieel toegelaten



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	container	isolatie	nee
type container	container voor gevaarlijke stoffen	type deur	glasvezelversterkte kap
opslagplaats	buiten	sluitsysteem	driekantslot

hoogte	1460 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen
breedte	1460 mm	materiaal	staal
diepte	830 mm	oppervlak	gelakt
container uitrusting	zonder	kleur	geeloranje // RAL2000
capaciteit	2 x 200 liter vat	materiaal rooster	staal
opvangvolume vloeropvangbak	220 l	oppervlak rooster	verzinkt
legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met rooster	kleur uitvoering	oranje
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	gewicht	174 kg
bouwwijze (toelating)	model van het depot officieel toegelaten		

Gerelateerde Producten

987495



stelling voor container, voor 1 x 60 liter vat

Dit past ook bij ...

200803



stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

504444



noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm

508470



EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm

525732



gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm

526779



plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage