

Standardausführung. Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Geeichte, wahlweise ungeeichte Ausführung. Schlauchlänge 50 cm. Mit Stecknippel Messing für Kupplung NW 7,2 – 7,8.

Standard-Handreifenfüllmesser mit Momentstecker, Schlauch starr

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Messbereich	Manometer Ø mm	Schlauchanschluss
114543	39.011	ungeeicht	0 - 12 bar / 170 psi	63	G 1/4, starr
114544	39.012	geeicht	0 - 12 bar / 170 psi	80	G 1/4, starr

Standard-Handreifenfüllmesser mit Momentstecker, Schlauch drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Messbereich	Manometer Ø mm	Schlauchanschluss
136799	39.021	geeicht	0 - 12 bar / 170 psi	80	G 1/4, drehbar
136800	39.022	ungeeicht	0 - 12 bar / 170 psi	80	G 1/4, drehbar
116963	39.023D	ungeeicht, digitales Manometer	0 - 12 bar / 175 psi	80	G 1/4, drehbar

Standard-Handreifenfüllmesser mit Hebelstecker, Schlauch drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Messbereich	Manometer Ø mm	Schlauchanschluss
136783	39.031	geeicht	0 - 12 bar / 170 psi	80	G 1/4, drehbar
136784	39.032	ungeeicht	0 - 12 bar / 170 psi	80	G 1/4, drehbar
116964	39.033D	ungeeicht, digitales Manometer	0 - 12 bar / 175 psi	80	G 1/4, drehbar

Standard-Handreifenfüllmesser mit Tankstellenstecker, Schlauch drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Messbereich	Manometer Ø mm	Schlauchanschluss
136786	39.041	geeicht	0 - 12 bar / 170 psi	80	G 1/4, drehbar
136787	39.042	ungeeicht	0 - 12 bar / 170 psi	80	G 1/4, drehbar
116965	39.043D	ungeeicht, digitales Manometer	0 - 12 bar / 175 psi	80	G 1/4, drehbar



39.011



39.021



39.032



39.041



39.023D



39.033D



39.043D

Zubehör für Handreifenfüllmesser Standardausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
136789	39.501	Momentstecker
136790	39.502	Autoventil-Hebelstecker
136791	39.503	Tankstellenstecker
136792	39.601	Schlauch mit Momentstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar
136793	39.602	Schlauch mit Hebelstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar
136794	39.603	Schlauch mit Tankstellenstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar
136795	39.701	Manometer Ø 80 mm, ungeeicht, Anschluss hinten
136796	39.702	Manometer Ø 63 mm, ungeeicht, Anschluss hinten



39.501



39.502



39.503



39.601



39.602



39.603



39.702