

Embase Keystone Cat.6A, non blindé, testé EC

- boîtier en plastique
- composants Cat.6 & Cat.6A testés
- testé DELTA PoE plus 30W IEC60512-99-001
- compatible IEC60512-99-002 PoE type III 60W et IV 100W
- supporte Power over HDBaseT (PoHDBaseT - jusqu'à 100W)
- testé EC (Cat.6a) et UL (Sécurité)
- convient pour 24 ou 48 ports dans une unité de hauteur
- version non blindée, 180°, avec clapet anti-poussière
- pour fils rigides ou souples AWG23-26
- pour un diamètre de câble : 5,5 à 9 mm
- connexion par câble à 180°, type crocodile
- convient pour la transmission d'Ethernet Gigabit, Ethernet 10Gigabit ainsi que pour les applications PoE et PoE+
- dimensions : (L)16,8 x (P)37,8 x (H)22 mm

Exemples d'utilisation :

- pour la transmission de signaux numériques et analogiques jusqu'à une fréquence de 500 MHz
- en combinaison avec des composants équivalents ou de meilleure qualité, permet un câblage Cat.6 et Cat.6A avec des réserves de puissance suffisantes pour une liaison de classe E ou EA



Embase Keystone Cat.6A, non blindé

Embase Keystone Cat.6A, non blindé

Embase Keystone Cat.6A, non blindé

Produit	Modèle	Ports	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Embase Keystone, non blindé	Cat.6A	1 x RJ45	noir	NK3999	11117055