

HSM SECURIO P36i - 0,78 x 11 mm



Artikelnummer	00000000001855121
EAN	4026631057905
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch
Schnittbreite	0.78 mm
Partikellänge	11 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-6, F-3
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	11-13
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	12-14
Schnittgut	Papier, Heft- und Büroklammern

Eingabebreite	330 mm
Behälter-/Auffangvolumen	145 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1446
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Durchsatzleistung pro h	28 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	1100 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	580 x 1020 x 550 mm
Gewicht	68 kg
Farbe	weiß