

Kommissionierwagen

Traglast 400 kg, mit 4 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 850 x 500
mm, Etage(n) aus Siebdruckplatte
mit rutschsicherer Oberfläche,
Stahlkonstruktion, verschweißt, Mit
TPE-Bereifung

Artikelnummer: 139142



Kommissionierwagen

Traglast 400 kg

Kommissionierwagen

- Traglast 400 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite 1776 x 517 x 1030 mm
- Etage(n) aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Etage(n) wasserfest
- Aufbauten: 2 Stirnwände (Drahtgitter)
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 160 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Radanordnung rechteckig

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Kommissionierwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	400 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenlänge	850 mm	Material	Stahl
Ladeflächenbreite	500 mm	Material Verarbeitung	verschweißt

Länge Etagen	850 mm	elektrisch leitend	nein
Breite Etagen	500 mm	Euronorm	nein
Höhe	1776 mm	Etagenausrichtung	gerade
Etagen Anzahl	4 Stück	Aufbauten	2 Stirnwände (Drahtgitter)
Material Etage(n)	Siebdruckplatte	Schiebebügel	1 Stück
Oberfläche Etage(n)	rutschsicher	klappbar	nein
Etage(n) Ausführung	wasserfest	Radanordnung	rechteckig
Länge	517 mm	Durchmesser Rad	160 mm
Breite	1030 mm	Gewicht	68 kg