

Rollcart Gitter-Vierwandwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 850 x 470 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 4 Wände (Drahtgitter), Konstruktion in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158019



Rollcart Vierwandwagen

Traglast 400 kg

Gitter-Vierwandwagen











- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 470 mm
- Ladehöhe 245 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 4 Wände (Drahtgitter)
- Wände herausnehmbar
- Konstruktion in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 950 x 1020 x 500 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Wagentyp	Plattformwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Plattformwagentyp	Gitter-Vierwandwagen	Euronorm	nein
Traglast	400 kg	Schiebebügel	2 Stück
Ladehöhe	245 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Ladeflächenlänge	850 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	470 mm	Rad-Ø	160 mm
Material Plattform	Holz	Höhe	950 mm
Aufbauten	4 Wände (Drahtgitter)	Länge	1020 mm
Aufbauten Funktion	Wände herausnehmbar	Breite	500 mm
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Gewicht	40 kg

Zubehör

157956		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 160 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158401		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158411		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158416		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 160 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtabelle, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtabelle, aus Holz, Querformat für DIN A4
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar