


WSM

Fahrrad-Anlehnbügel



Höhe x Länge x Tiefe 845 x 3240 x 1270 mm, 2 x 6 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, aus Stahlrohr (verschraubt), Ausgestattet mit Stahlösen als Diebstahlsicherung und Kunststoffummantelung als Anschlagschutz



Artikelnummer: 240205

Fahrrad-Anlehnbügel

- Höhe x Länge x Tiefe 845 x 3240 x 1270 mm
- 2 x 6 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 350 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- aus Stahlrohr (verschraubt)
- platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Mit extra hoher Stellbügel
- Ausgestattet mit Stahlösen als Diebstahlsicherung und Kunststoffummantelung als Anschlagschutz
- Befestigung mit Bodenmontagewinkel
- entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der TR 6102 des ADFC

Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Radabstand	350 mm
Zweiradständertyp	Fahrrad-Anlehnbügel	Ständer Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung

Höhe	845 mm	Ständer Ausstattung	Stahlösen, Kunststoffummantelung
Länge	3240 mm	Aufstellung/Montage	Boden
Tiefe	1270 mm	Befestigungsart	Bodenmontagewinkel
Reifenbreite	55 mm	Werbefläche	nein
Rohr-Ø	18 mm	Material	Stahlrohr
Einstellplätze Anzahl	2 x 6	Material Verarbeitung	verschraubt
Nutzung	beidseitig	Norm	TR 6102 des ADFC
Stellbügel Ausführung	extra hoch	Gewicht	93 kg