

Schlauchaufroller

Gehäuse geschlossen,
Schlauchlänge 20 m, für Wasser, DN
12

Artikelnummer: 525982



Schlauchaufroller

für Wasser

Schlauchaufroller






- aus Kunststoff in grün
- Gehäuse geschlossen
- Schlauchlänge 20 m
- für Wasser
- DN 12
- Anschluss 1/2"
- Schlauchaufroller mit manuell verstellbarer Multifunktionsdüse
- zur Befestigung an der Wand oder an der Decke
- mit Schlauch aus PVC
- temperaturbeständig bis 60°C
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Schlauchaufroller	Farbe	grün
Gehäusetyp	geschlossen	inkl. Schlauch/Kabel	ja
Schlauchlänge	20 m	Material Schlauch	PVC
Innendurchmesser	DN 12	hitzebeständig	bis 60°C
Anschluss	1/2"	Schlauchaufroller Ausstattung	Schlauchaufroller mit manuell verstellbarer

			Multifunktionsdüse
Medium	Wasser	Lieferumfang	inklusive Befestigungsmaterial
Aufstellung/Montage	Wand/Decke	Gewicht	7,85 kg
Material	Kunststoff		

Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
501757		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken, Pfosten Durchmesser 40 mm, Länge 10 m, Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß, in rot/weiss
505160		Aushangtasche, DIN A4 im Hochformat, Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot, Rahmen mit Metallöse
591199		Lochplatte, Platte Höhe x Breite 450 x 1000 mm