

## Blume Förderanlagen Rollenbahn



Tragrolle aus Stahl,  
Rollendurchmesser 30 mm, Bahn  
Länge x Breite 3 m x 300 mm,  
Achsabstand 37,5 mm



Artikelnummer: 551649



## Blume Förderanlagen Kleinrollenbahn - Einzelelement

### Gerade

Rollenbahn

- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 30 mm
- Bahn Länge x Breite 3 m x 300 mm
- Breite 340 mm
- Achsabstand 37,5 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 113 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung















### Technische Details

|                   |              |                     |          |
|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| Fördertechnik     | Förderbahnen | Breite              | 340 mm   |
| Bahntyp           | Rollenbahn   | Fördergutlänge min. | 113 mm   |
| Bahnkomponente    | Bahnelement  | Achsabstand         | 37,5 mm  |
| Rollentyp         | Tragrolle    | Rahmenhöhe          | 70 mm    |
| Material Rolle    | Stahl        | Rahmenbreite        | 20 mm    |
| Durchmesser Rolle | 30 mm        | Material Rahmen     | Stahl    |
| Bahnlänge         | 3 m          | Rahmenoberfläche    | verzinkt |
| ausziehbar        | nein         | Rahmenform          | U-Profil |

Bahnbreite 300 mm

Gewicht 59,8 kg

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 126268 |    | Endanschlag für Rollenbahn, für Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 428595 |    | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau   |
| 428653 |    | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau   |
| 428697 |    | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau   |
| 428744 |    | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau   |
| 428824 |   | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau   |
| 429011 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau   |
| 429055 |  | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau   |
| 429099 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau   |
| 429168 |  | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau  |
| 429226 |  | Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Länge 1 m   |
| 429237 |  | Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Länge 1 m  |
| 510310 |  | Durchgang für Rollenbahn, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 30 mm, Bahn Länge x Breite 1 m x 300 mm, Achsabstand 37,5 mm, mit Scharnieren und Handgriff |
| 510321 |  | Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 551729 |  | Kurve 45 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 30 mm, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 37,5 mm |
| 551809 |  | Kurve 90 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 30 mm, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 37,5 mm |