


Technisch specificatieblad

T-stuk Magic 60

Art.-Nr. 6041326



T-stuk met Magic-snelverbinding. Voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6041326
Type	RTM 630 FS
Dimensie	60x300
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop eenheid	1,00 Stuk
Gewicht	234,50 kg/100 st.

Technische gegevens

	Breedte	300,00 mm
	Zijhoogte	60,00 mm
	Plaatdikte	1,25 mm
	Afmeting B	300,00 mm
	Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
	Uitvoering	T-stuk, horizontaal
	Afmetingen	60x300 mm
	Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
	Plaatdikte	1,25 mm
	Materiaaldikte bodemplaat	1,25 mm
	NATO Gatenpatroon	<input type="checkbox"/>
	RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
	Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>