


Technisch specificatieblad

Vario-bimetaalsnelverbinder/multiklem

Artikelnr. 5311535



- Tussenplaat van aluminium/koper, boven-/onderstuk van aluminium en koper
- Voor T-, kruis- en parallelverbindingen
- Snelle montage via een bout M10 x 30 van RVS
- Met veerring conform DIN 137
- Voldoet aan de eisen conform NEN-EN-IEC 62305



Cu Koper

Productbeschrijving

Stamgegevens

Bestelnr.	5311535
Type	249 8-10 ZV
Omschrijving 1	Snelverbinder
Omschrijving 2	Vario
Dimensie	8-10mm
Materiaal	Koper
Materiaal-afk.	Cu
Gewicht	14,22 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Vario-bimetaalsnelverbinder/multiklem

Artikelnr. 5311535



Technische gegevens



Afmeting A	44,00 mm
Type bevestigingsbout	Zeskantbout
Type verbinder	Multifunctionele verbindingsklem
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Geschikt voor verbinding	Ronde geleider Rd 8-10 / Rd 8-10
Afstelling	Rd 8-10 mm
Materiaal basisdeel	Cu
Materiaal bovendeel	Al
Tussenplaat	<input checked="" type="checkbox"/>