

Technisch specificatieblad

Inslaganker, uitvoering met kraag

Art.-Nr. 3492023



Slaganker voor enkelvoudige bevestiging van niet-structurele systemen in ongewapend beton en voor meervoudige bevestiging in gewapend en ongewapend beton.

Brandbeveiliging getest, brandwerendheidsklasse R 120 volgens de Europese technische goedkeuring ETA-02/0020 (Opt. 7) en de Europese technische goedkeuring ETA-05/0116.

Montage met markeer-/spreidgereedschap.

CE

St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	3492023
Type	ES M 8x30
Dimensie	8x30
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoopeenheid	100,00 Stuk
Gewicht	1,10 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Inslaganker, uitvoering met kraag

Art.-Nr. 3492023



Technische gegevens



Lengte	30,00 mm
Afmeting L	30,00 mm
Afmetingen	8x30 mm
Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	overige
Boorgatdiepte	30,00 mm
Boringsdiameter	10,00 mm
Inschroefdiepte min-max	9,00 - 13,00 mm
Schroefdraad	M8
Schroefdraad metrisch	8,00
Zelfborend	<input type="checkbox"/>
Toegestaan belastingsbereik trekzone	1,70 kN
Toelatingen aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>