

# EDC.355

## Afkortzaagmachine

**EUROBOOR**

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

### Technische data

	Metrisch	Imperial
Uitgeklapte afmetingen		
(l x b x h)	620 x 350 x 630 mm	24 7/16 x 13 3/4 x 24 13/16"
Ingeklapte afmetingen		
(l x b x h)	530 x 350 x 420 mm	20 7/8 x 13 3/4 x 16 9/16"
Gewicht	18,6 kg	41 lb
Motor vermogen	2.480 W	11 A
Toerental	1.450 rpm	
Max. zaagblad		
diameter	355 mm	14"
Zaagblad		
binnendiameter	25,4 mm	1"
Verstelbare hoek	0 - 45°	
Zaagcapaciteit bij 0°		
■	105 x 105 mm	4 1/8 x 4 1/8"
■	90 x 145 mm	3 9/16 x 5 11/16"
●	120 mm	4 3/4"
Zaagcapaciteit bij 45°		
■	80 x 80 mm	3 1/8 x 3 1/8"
■	90 x 80 mm	3 9/16 x 3 1/8"
●	90 mm	3 9/16"
Voltage		
	110 - 120 V / 60 Hz	
	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

### Kenmerken



Zaagcapaciteit  
120 mm (4 3/4")



Verstelbare hoek  
0 - 45°


### Accessoires



Zaagblad 66 tanden 130.355/66



Zaagblad 80 tanden 130.355/80



Euroboor stelt alles in het werk om te voldoen aan kwaliteits- en integriteitseisen. Daarom zijn wij als organisatie trots op de erkenning van enkele toonaangevende instanties wereldwijd:



[www.euroboor.com](http://www.euroboor.com)