

Artikelnummer: 91835

Kurzbeschreibung: Rolplaat, 1200 x 800 mm, 3000 kg

Langbeschreibung: Rolplaat, 1200 x 800 mm: Gelaste, stalen constructie met 2 steunbeugels van plat staal. Kleur: blauw (RAL 5010). Aangelaste kogelkom voor opname van de kogelpen. 2 op een as gemonteerde wielen met elastische, massief rubber banden of polyurethaan banden, navens met rollagers. Laadvlak van spaanplaat (mdf) in beukendecor.



[ul] laadvlak: l 1200 x b 800 mm afm. uitw.: l 1210 x b 800 mm[ul]1000 kg draagvermogen[ul] wiel-ø 200 mm wielmateriaal: elastisch, massief rubber laadvlakhoogte: 315 mm eigen gewicht: ca. 58 kg[ul]1500 kg draagvermogen[ul] wiel-ø 250 mm wielmateriaal: elastisch, massief rubber laadvlakhoogte: 340 mm eigen gewicht: ca. 59 kg[ul]2000 kg draagvermogen[ul] wiel-ø 250 mm wielmateriaal: polyurethaan laadvlakhoogte: 340 mm eigen gewicht: ca. 63 kg[ul]3000 kg draagvermogen[ul] wiel-ø 250 mm wielmateriaal: Polyurethan laadvlakhoogte: 340 mm eigen gewicht: ca. 64 kg[ul]

