

**Mechanical characteristics**

**Mechanische Eigenschaften**

interface dimensions acc. to Steckgesicht nach IEC 60169-17

**Components**

**Bauteile**

**Materials / Material**



**Finish / Oberfläche**

centre contact	Innenkontakt	ⓐ phosphorus bronze or copper beryllium / Phosphor-Bronze oder Kupfer-Beryllium	Gold plated / vergoldet
outer contact	Außenkontakt	brass / Messing	Nickel plated / vernickelt
other metal parts	sonstige Metallteile	brass / Messing	Nickel plated / vernickelt
serrated lock washer	Fächerscheibe	iron (tin bronze) / Zinn-Bronze	Nickel plated / vernickelt
insulator	Isolierung	Teflon	

**Electrical characteristics**

**ⓑ Elektrische Eigenschaften**

impedance	Wellenwiderstand	50 Ω
frequency	Frequenz	11 GHz
return loss	Rückflussdämpfung	typ.: 11 GHz - 17.7 dB;

2006	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	gez./drawn	06.11.	MA
Norm/stand.	gepr./appr.	07.11.06	BJ
	Oberfläche/ finish		
Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	TNC-Bulkhead Jack TNC-Einbaubuchse		
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
	K	J01011H2615	
b 18550 a 18490	07.02.07 19.01.07	MA MA	 Telegärtner  Maße/dimensions: mm
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name
			Ersatz für/ replaces