

Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Anklemmen SET1

Art.-Nr.**9-290-SET1****Bezeichnung**

Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Anklemmen SET1

Merkmale

Präzisions-Kugelgelenk 360° drehbar
stufenlos feststellbare Schnellspannung
Qualitätsprodukt 100% Made in Germany
zum Klemmen an die Werkbank (Tischstärke max 80 mm)
100 mm Stahl-Backen (auswechselbar)
Spannweite 100 mm
Spanntiefe 50 mm
Spanndruck 12.000 N
Neigungswinkel +/-45°
inkl. Stahlbacken 9-900-0773-1 (Paar)
Spannstifte 9-900-S1000 (VE4)
Schonbacken-Satz 9-900-SET-100
Aluminiumguss, pulverbeschichtet, dunkelgrau metallic
Orientierungsmaße ca 400 × 220 × 200 mm
Gewicht 5500 g

**Anwendung und Technik**

Maximaler Drehmoment: Kugel-Ø 40 mm ca 24 Nm, Kugel-Ø 60 mm ca 100 Nm
Anklemm-Fuß: Tischplattenstärke max. 80 mm
Aluminium-Gussteile pulverbeschichtet; Stahlteile verchromt, rostfrei
Durch die Justierschraube am unteren Sitz der Kugel kann die Kugel-Gängigkeit von locker bis sehr feste eingestellt werden.
Bitte beachten Sie bei sicherheitsrelevanten Teilen, dass wir keine Gewährleistung der Haltekräfte abgeben können, ohne Ihre konkrete Anwendung zu kennen. Die Kugel kann sich unter verschiedenen physikalischen Bedingungen anders verhalten, als bei uns im Prüflabor bei optimaler Testumgebung.

Stückliste

SET1 bestehend aus:

- 9-290 Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Anklemmen
- 9-900-SET-100 SET Schonbacken 100 mm, bestehend aus:
 - 9-900-SET-0 Schonbacken-Kunststofftasche grau/schwarz
 - 9-900-S4100 Schonbacken Kork/Kunststoff 100 mm gelb, mit Magnetleiste (Paar)
 - 9-900-S5100 Schonbacken Leder/Kunststoff 100 mm gelb, mit Magnetleiste (Paar)
 - 9-900-S6100 Schonbacken Filz/Kunststoff 100 mm gelb, mit Magnetleiste (Paar)
 - 9-900-S7100 Schonbacken Kunststoff 100 mm gelb, mit Magnetleiste (Paar)
 - 9-900-S8100 Schonbacken Alu/Gummi 100 mm, mit Magnet (Paar)
 - 9-900-S9100 Schonbacken Alu-Prismen 100 mm, mit Magnet (Paar)