



Hauptmerkmale

Produktbereich	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Cable end
Kabelendgröße	Lang
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Beutel
Menge pro Satz	Satz à 100
Kabel-Querschnitt	6 mm ²

Zusatzmerkmale

Kabelendtyp	Einzelader
Zusätzliche Informationen	For additional marker tag holder
Farbe	Grün
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl der Kabel	1
AWG-Messgerät	AWG 10
Frontringabmessungen	Ø 6,9 mm
Rohrdurchmesser	3,9 mm
Länge	26 mm
Rohrlänge	18 mm
CAD-Gesamttiefe	26 mm
Produktgewicht	0,065 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...105 °C
---------------------------------	--------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,400 cm
VPE 1 Breite	0,400 cm
VPE 1 Länge	1,400 cm
VPE 1 Gewicht	1,100 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	1,800 cm
VPE 2 Breite	9,000 cm
VPE 2 Länge	15,000 cm
VPE 2 Gewicht	53,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	8000
VPE 3 Höhe	15,000 cm

VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	4,608 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------