

Schlagschrauber 1/4"

2101KA

Druckluft-Mini-Schlagschrauber 1/4"



Druckluft Mini Schlagschrauber Ingersoll Rand: Kit mit 10-teiligem Steckschlüsselsatz 1/4".

- Das leistungsstarke Schlagwerk entwickelt zuverlässig ein max. Drehmoment von 75 Nm - dort wo Sie es am meisten benötigen.
- Der schlagkräftige 5-Lamellen-Motor liefert gleichmäßigen, starken Leistungsaufbau.
- Umkehrschalter an leicht zugänglicher Stelle ermöglicht Ein-Hand-Bedienung.

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	1/4
Max. Drehmoment (Nm)	75
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Drehzahl (1/min)	14500
Schraubengröße	M5
Gewicht (kg)	1,9
Gesamtlänge (mm)	175
Schlagzahl (1/min)	3650

2101KA



Druckluft-Mini-Schlagschrauber 1/4"



14-007

Kraftsteckschlüssel 1/4" Vierkant,
6kant Abtrieb, normal, SW 7 mm



14-009

Kraftsteckschlüssel 1/4" Vierkant,
6kant Abtrieb, normal, SW 9 mm



14-011

Kraftsteckschlüssel 1/4" Vierkant,
6kant Abtrieb, normal, SW 11 mm



14-011L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/4"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 11
mm



14-012L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/4"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 12
mm



14-013L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/4"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 13
mm