

Exact Rohrsägen und Rohranfasmaschinen

RG300002

Rohrsäge PipeCut 170E



Die Exact PipeCut 170E trennt Rohre aus Metall und PVC. Aufgrund der regulierbaren Drehzahl ist diese Maschine ideal zum Trennen von Edelstahl- und duktilen Gussrohren geeignet. Sie bietet höchste Leistung für die professionelle Fertigung.

- stark und handlich

Lieferumfang: PipeCut 170E, Tragetasche, TCT 140 Sägeblatt, 4 x Rohrauflagen, Bedienungsanleitung, Innensechskant 5mm + 2 mm, DVD

Technische Daten

Sägebereich (mm)	15 - 170 mm
Durchmesser Sägeblatt (mm)	140
Max. Wandstärke	Stahl 8 mm, PVC 14 mm
Geeignet für	alle Materialien
Aufnahme (mm)	62
Gewicht (kg)	5,7
Geschwindigkeit (1/min)	1600 - 3500

RG300002

Rohrsäge PipeCut 170E



RG300005

Sägeblatt TCT 140 Stahl, Kupfer,
Kunststoff



RG300029

Sägeblätter TCT 140 Z (10er Pack)
Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300007

Sägeblatt CERMET 140 Edelstahl,
Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300017

Sägeblatt DIAMOND X140
Gussstahl, duktile Rohre,
Kugelgraphitguss



RG300041

Sägeblatt ALU 140 / TCT P140,
Aluminium, Kunststoffe