

Schutzfolie 7; Front Typ 5, Vollflächig klebend Reflection Shield Matte Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 7" Front, Fläche, Typ 5
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
RoHS-Konformität	Ja; nicht nötig
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja; Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 32 °C Erfahrungswert
geeignet für Außeneinsatz	Nein; bedingt möglich
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	15 °C
• max.	30 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	50 %
Mechanik/Material	
Material	Polyester mit funktionaler Hartschicht, schmutzabweisend, URM55, Silikonklebeschicht
• Kunststoff	Ja; entspiegelt, matt, rückstandsfrei entfernbar, hartbeschichtet, schmutzabweisend
• PET	Ja; nicht antistatisch, entspiegelt, kratzfest, rückstandsfrei entfernbar
Material des Gehäuses (frontseitig)	Ritzhärte 2H (nach JIS K 5600), Klebekraft 0,011 N/25 mm (nach JIS Z 0237)
• Kunststoff	Ja; Haze (Trübung) 11,9 % nach JIS K 7136 und Transmission 90,5 % nach JIS K 7361-1
• PET	Ja; Basisfolie, > 1 Jahr lagerfähig
Maße	
Breite	206 mm
Höhe	150 mm
Dicke	0,225 mm; Ecken Radius 3,1 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	8 g; pro Stück
Gewicht (mit Verpackung)	140 g; Komplettsset
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	5; Stück je Packung
enthaltene Komponenten	5x Ablöser, 5x Reinigungstücher, 1x Spatel zum Aufbringen

Sonstiges	
bedruckbar mit Laser-Drucker	Nein
Handelsware	Ja; URM55 Reflection Shield Matte
Hersteller-Name	Bedifol GmbH
Hersteller-Adresse	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Deutschland
Hersteller-Kontakt	Telefon: +49 (7531) 12738 60, E-mail: shop@schutzfolien24.de
Zielgeräte	Panels und IPC mit Liefereinsatz ab 2020 (WFP2.3)
Hinweis:	Flächig klebende Folie, zuschneiden möglich, bedruckbar, vor dem Aufkleben Handbuch des Zielgerätes beachten, für resistive Touch-Systeme bedingt geeignet
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV2128-3GB06-0AX0
• Produkt 2	6AV2128-3GB36-0AX0

letzte Änderung: 02.08.2023 