

Bauer

Wasserdichter Kippwagen

KW-ET 400

Höhe x Länge x Breite 1090 x 1320 x 900 mm, Inhalt 0,4 m³, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen



Artikelnummer: 231516

Bauer wasserdichter Kippwagen KW-ET 400

schnelles Entleeren durch abgeschrägte Schüttwand

Wasserdichter Kippwagen

- Für ebenerdige und Staplerentleerung
- Höhe x Länge x Breite 1090 x 1320 x 900 mm
- Schüttkantenhöhe 740 mm
- Inhalt 0,4 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 91 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 465 mm
- Rad Ø 250 mm
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Seitenbleche Vollblech
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Räder und 1 Lenkrolle + Schiebebügel
- mit Vollgummi-Bereifung
- Lenkrolle mit Feststeller

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	0,4 m ³	Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen
Höhe	1090 mm	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Länge	1320 mm	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Breite	900 mm	Einfahrtaschenabstand	465 mm
Traglast	300 kg	Griff	Schiebebügel
Höhe Schüttkante	740 mm	Oberfläche	lackiert
Material	Stahl	Farbe	schwarzgrau // RAL7021
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Rollen Anzahl / Art	2 Räder und 1 Lenkrolle
Wand Ausführung	Vollblech	Bereifung	Vollgummi
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Durchmesser Rad	250 mm
Kippsicherung	Federkippsicherung	Rad Ausstattung	Lenkrolle mit Feststeller
ebenerdige Entleerung	ja	Gewicht	91 kg

Zubehör

500413



Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 0,4 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung