


Sichtlagerkasten

Top

Höhe x Breite x Tiefe 200 x 315 x 500 / 450 mm, Aus Polypropylen in rot

VE 6 Stück

Artikelnummer: 384569



Sichtlagerkasten Top

hoch belastbar durch kräftige Hohlraumprofile

Sichtlagerkasten




- Höhe x Breite x Tiefe 200 x 315 x 500 / 450 mm
- Aus Polypropylen in rot
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Lebensmittelecht, geeignet für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74, cadmiumfrei
- Boden angeraut
- Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
- Mit Etikettierfläche
- Geeignet für Rollenbahnen und Durchlaufregale
- Lieferung inklusive Etiketten

Technische Details





| | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| Behältertyp | Sichtlagerkasten | stapelbar | ja |
| Euronorm | nein | stapelbar durch | Stapelnoppen |
| elektrisch leitend | nein | Griff | stirnseitige Griffmulde |
| Höhe | 200 mm | Beschriftungsfeld | Etikettierfläche |
| Breite | 315 mm | rollenbahngeeignet | ja |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Tiefe | 500 mm | Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +90 °C |
| Bodentiefe | 450 mm | Lebensmittelgeeignet | ja |
| Material | Polypropylen | Gefahrstoffeignung | verschiedene Stoffe, bitte anfragen |
| recyclebar | ja | Farbe | rot |
| Wandkonstruktion | geschlossen | Größe | 7 - HxBxT 200x315x500/450 mm |
| Wand Ausstattung | abgerundete Anlaufkanten // kräftige Hohlraumprofile | Lieferumfang | inklusive Etiketten |
| Bodenkonstruktion | angeraut | Gewicht | 1,48 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 102666 |  | Staubdeckel, Aus Plexiglas, für Sichtlagerkästen, Breite x Tiefe 315 x 500 / 450 mm, in transparent |
| 384773 |  | Sichtscheibe, für Sichtlagerkästen Höhe x Breite 200 x 315 mm |
| 447818 |  | Längsteiler, für Sichtlagerkästen, Höhe x Breite 200 x 315 mm, für Kastengröße 7+8, aus Polystyrol |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 209420 |  | Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 524162 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 529930 |  | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium |
| 531075 |  | Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau |