

# HSM SECURIO B34 - 3,9 mm



<b>Artikelnummer</b>	00000000001840111	<b>Eingabebreite</b>	310 mm
<b>EAN</b>	4026631025157	<b>Behälter-/Auffangvolumen</b>	100 l
<b>eclass 7.1</b>	24320706	<b>Behälter-/Auffangvolumen in Blatt</b>	900
<b>UN/SPSC</b>	44101603	<b>Schnittgeschwindigkeit</b>	88 mm/s
<b>Anwendungsbereich</b>	Großraumbüro / Etage	<b>Leistungsaufnahme</b>	590 W
<b>Schutzklasse DIN 66399 (ISO/IEC 21964)</b>	gering	<b>Spannung</b>	230 V
<b>Schnittbreite</b>	3.9 mm	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Schnittart</b>	Streifenschnitt	<b>Breite x Höhe x Tiefe</b>	541 x 845 x 439 mm
<b>Sicherheitsstufe DIN 66399 (ISO/IEC 21964)</b>	P-2, O-2, T-2, E-2	<b>Gewicht</b>	34,5 kg
<b>Schnittleistung in Blatt 80g/m<sup>2</sup></b>	25-27	<b>Farbe</b>	weiß
<b>Schnittleistung in Blatt 70g/m<sup>2</sup></b>	28-30		
<b>Schnittgut</b>	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern		