

Datenblatt / Data Sheet

CHROMOFLEX® controlled white I350

Weißtonsteuerung / White tone control




Technische Daten / technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
Artikelnummer / Item no.	66200060
Betriebsspannung / Operating voltage	6-26V DC
Eigener Stromverbrauch / Own current drain	10 – 20mA
Maximale Leistung / Maximum power	2 x 350mA Power LEDs
Maximale Temperatur tc / Maximum temperature tc	60°C
Umgebungstemperatur ta / Ambient temperature ta	0°C – 50°C
	Empfohlen / recommended ≤30°
Modulationsfrequenz / Modulation frequency	120Hz-max.240Hz
Funkfrequenz / Radio frequency	868.3 Mhz
Abmessungen L x B x H / Dimension L x W x H	96 x 52 x 34mm



Abmaße / Dimensions



Anschlußdiagramm / Connection diagram

