



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2403B Tischwagen mit Stahlblech-Plattformen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen aus Stahlblech, bündig im Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Ladeflächenlänge (mm)	1200
Ladeflächenbreite (mm)	800
Etagenhöhen (mm)	270, 900
Gesamtlänge (mm)	1397
Gesamtbreite (mm)	809
Gesamthöhe (mm)	900
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	78
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976524030