

## TEGERA® 8800 INFINITY

Synthetische handschoen, nitril, handpalm gedompeld, nylon, spandex, 15 gg, gladde afwerking, Cat. II, zwart, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, voor precisiewerk

### EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau, extreem goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, goede grip, extra comfortabel, zeer licht

### SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Werkhandschoenen – Algemene werkzaamheden

CATEGORIE Cat. II

MAATBEREIK (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

VERZAMELING Infinity

VOERINGMATERIAAL Nylon, spandex, 15 gg

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitril

MOTORIEK 5

GRIPPATROON Gladde afwerking

STIJL MANCHET Gebreide manchet

KLEUR Zwart, geel

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 6/120

DISPLAY Haak

MATERIAALSPECIFICATIE Nitril, nylon, elastaan



I N F I N I T Y™



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
5	8800-5	7340118327631
6	8800-6	7340118318486
7	8800-7	7340118318493
8	8800-8	7340118318509
9	8800-9	7340118318516
10	8800-10	7340118318462
11	8800-11	7340118318479

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

## TEGERA® 8800 INFINITY

### KENMERKEN

Weerstaat contacthitte tot 100°C, goedgekeurd voor hantering levensmiddelen, anatomisch ontworpen

### VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven, aanraking met olie en vet

### PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen

### PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Fijne assemblage, machinebediening, installatiewerkzaamheden, HVAC-installatie, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

### PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

### TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
4121X



EN 407:2004  
X1XXXX



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-10-31

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

# TEGERA® 8800 INFINITY

## EU-TYPEONDERZOEK

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07  
France

## BESCHRIJVING NALEVING

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen - algemene vereisten en testmethoden

EU 2016/425

EN 388:2016 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

Eigenschap	Bereikt niveau	Maximale prestaties
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	4	(4)
b) Weerstand tegen snijden (Index)	1	(5)
c) Scheurweerstand (Newton)	2	(4)
d) Perforatieweerstand (Newton)	1	(4)
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Schokbescherming, EN 13594:2015		(P)

## EN 388 - Testen

(specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).

Prestatieniveau	1	2	3	4	5
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	
b) Weerstand tegen snijden (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Scheurweerstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Perforatieweerstand (Newton)	20	60	100	150	

Prestatieniveau	A	B	C	D	E	F
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Level of protection/Prestatieniveau	P
f) Schokbescherming, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Beschermende handschoenen tegen thermische risico's (hitte en/of vuur)

BETROUWBAAR TEXTIEL Getest op schadelijke stoffen volgens Oeko-Tex® Standard 100



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
4121X



EN 407:2004  
X1XXXX



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-10-31

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com