

Geht nicht gibt's nicht

Sonderlanzen



Abb. Unterbodenlanze



Abb. WC-Reinigungslanze

Doppellanze kurz

- zur stufenlosen Druckregulierung an der Lanze
- 1. Düse geöffnet = Hochdruck
- 1. + 2. Düse geöffnet = Niederdruck mit großer Schwemmwirkung



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Niederdruckdüse D3035 serienmäßig, Hochdruckdüse separat bestellen.

Kurze Ausführung

Art.-Nr. 12.131 5

Unterbodenlanze mit Edelstahlrohr

- mit Verlängerung 1000 mm




Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Düsengröße 4007 serienmäßig

Art.-Nr. 41.075

Doppellanzen mit ISO-Handgriff



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Niederdruckdüse D3035 serienmäßig, Hochdruckdüse separat bestellen.

660 mm mit ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131 1

1000 mm mit ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131

1000 mm mit ISO-Handgriff und Stecknippel

Art.-Nr. 12.133

WC-Reinigungslanze mit Edelstahlrohr




Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Düsengröße D25055 serienmäßig

Art.-Nr. 41.076

Doppellanzen ohne ISO-Handgriff



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Niederdruckdüse D3035 serienmäßig, Hochdruckdüse separat bestellen.

660 mm ohne ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131 6

1000 mm ohne ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131 7

Lanzenverlängerungen mit Edelstahlrohr



500 mm

Art.-Nr. 15.004 8

1000 mm

Art.-Nr. 41.154