

**Artikelnummer:** 125492

**Kurzbeschreibung:** Oppervlaktebescherming type F, 1 m/stuk, geel/zwart, fluorescerend (bij daglicht)

**Langbeschreibung:** Oppervlaktebescherming type F, 1-m-stuk:  
[ul]<li> Dempt zelfs de hardste stoten en waarschuwt voor gevarenczones</li><li> Het flexibele profiel van zacht polyurethaanschuim waarschuwt voor gevaar bij randen, uitsteeksels en belemmeringen </li><li> Vangt harde stoten op en voorkomt zo stootletsels en biedt bescherming tegen botsingschade </li><li> Voor gebruik op transportroutes binnen het bedrijf, op machines en voertuigen of op wanden en doorgangen binnen of buiten </li><li> Door een bijzonder productieproceda© is de signaalmarkering beschermd tegen kleurvervaging </li><li> Voor specifieke montage te bestellen in stukken van 1 meter, rollen van 5 meter of per strekkende meter</li><li> Zeer sterk hechtende, licht- en verouderingsbestendige, gemodificeerde acrylaatlijm (kleefkracht 21 N/25 mm) </li><li> Bestand tegen temperaturen van -40 -°C tot +100 -°C </li><li> Te gebruiken voor binnen en buiten </li><li> Brandveilig volgens DIN EN 13501-1 Klasse E</li><li> Bij moeilijke ondergronden ook geschikt om vast te schroeven</li></ul>

