

Artikelnummer: 308856

Kurzbeschreibung: Elektrische LIFTER-schaarhefwagen
Pramac type HX 10E, met niveauregeling, tot 1000 kg

Langbeschrijving: Elektrische LIFTER-schaarhefwagen
Pramac type HX 10E, met niveauregeling, tot 1000 kg: De elektrische LIFTER-schaarheftruck Pramac type HX 10E heeft een niveauregeling. De elektrische LIFTER-schaarhoogwerker Pramac type HX 10E met rubberen stuurwielhefbrug belast tot 1000 kg. De Pramac HX 10E elektrische LIFTER-schaarheftruck van Pramac HX 10E, uitgerust met een dubbele cilinder, biedt een beter zicht en is ideaal voor toepassingen met lage schachtkophoogte. De geïntegreerde stabilisatoren en het rubberen stuurwiel zijn gericht op productiviteit en veiligheid, evenals de geïmplementeerde NOODSTOP-schakelaar en de polyurethaan laadrollen. Met de elektrische LIFTER-schaarheftruck Pramac type HX 10E tot 400 millimeter, normaal 800 millimeter, kan de hefhoogte met de hand worden verplaatst. Het maximale laadvermogen is 1000 kilogram per 600 millimeter LSP. De vorklengte is 1150 millimeter met een vorkbreedte van 540 millimeter (AK-AK). De krachtige hijsmotor werkt met 1,6 KW.

Meer details:

- Dubbele cilinder voor een lagere totale hoogte en een beter overzicht
- Geïntegreerde stabilisatoren
- Rubber stuurwiel
- Laadrollen: polyurethaan
- Noodstop-veiligheidsschakelaar
- Kan met de hand worden verplaatst tot een hefhoogte van 400 mm.
- Draagvermogen: 1.000 kg met 600 mm LSP.
- Hefhoogte: 800 mm
- Krachtige hijsmotor: 1,6 KW
- vorklengte x vorkbreedte: 1.150 x 540 mm (AK-AK)
- Startaccu: 12 Volt 60 Ah, en externe 230 Volt lader 10 Ah
- Kleur: Pramac groen

