


FE-30-A-A-M6/2M

Fiberoptiken



Produktmerkmale

Einweglichtschanke

M6

Reichweite 240 mm

Anschluss an Fiberoptikverstärker Bauform OIF

Erfassungsbereich

Reichweite OIF: 240 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

Mechanische Daten

Ausführung gerade

Gesamtlänge [mm] 2000

Minimaler Biegeradius [mm] 30, bei fester Verlegung

Faseranordnung



Lichtleiter

Glas

Tastkopf

Aluminium

Ummantelung

Aluminium; Adapter: Polyamid

Gewicht [kg]

0,193

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)

2 Sechskantmutter; M6; V2A; 2 Zahnscheiben; 1 Rändelmutter; M30

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]

1