

# ROLINE Industrie converter RJ-45, ST

<b>Art.nr.</b>	21.13.1142
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.13.1142
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990176656



- Full Wire Speed converter van het Fast Ethernet signaal
- Auto-Negotiation 10/100Mbps of vaste instelling van de port
- Auto MDI/MDI-X
- Link Fault Pass Through Funktion
- Verschillende configuratie mogelijkheden
- Eenvoudige converter voor de 802.1Q VLAN pakketten
- weinig stroomverbruik
- DIN montage
- Gebruiksspanning: +7 bis +30VDC : 2,6W (max.)
- Bedrijfstemperatuur: - 10 °C - +70 °C
- Ingang DC via klemmenblok of via normale DC-adapter met een holle connector (6,3mm/2,0mm)
- Voor de voeding besteld u de: 21.13.1226

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-Converter
Produkt type	Medienconverter
RJ-45 Port (Mbit/s)	10/100
Fiber Port (Mbit/s)	100
Aantal Poorten RJ-45	1

Aantal Poorten Glas ST	1
Leiding	Multimode
Ethernet Glas Standaard	100Base-FX
Max. bereik fase 50 µm	2 km
Max. bereik fase 62,5 µm	2 km
Regelbaar	nee
Technische bijzonderheden	- 10 °C - +70 °C