

## Helge Nyberg

### Leiterwagen

#### Serie 100

Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 750 x 425  
mm, Etage(n) aus Holz, mit  
stirnseitiger, ausziehbarer Leiter,  
Gestell mit korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung, mit Gummi-  
Bereifung

Artikelnummer: 146175



HelgeNyberg AB



## Helge Nyberg Leiterwagen Serie 100

### Traglast 200 kg

Leiterwagen

- Traglast 200 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 750 x 425 mm
- Etage(n) aus Holz
- mit stirnseitiger, ausziehbarer Leiter
- Aufbau 3 Trittstufen
- Gestell mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Höhe x Länge x Breite 1120 x 1020 x 460 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	Gummi
Wagentyp	Leiterwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	200 kg	Material	Stahlrohr
Ladeflächenlänge	750 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	425 mm	Etagenausrichtung	gerade
Höhe	1120 mm	Aufbauten	3 Trittstufen
Etagen Anzahl	2 Stück	Wagen Ausstattung	stirnseitige, ausziehbare Leiter
Etagentyp	Holzplatte	Radanordnung	rechteckig
Material Etage(n)	Holz	Rad-Ø	125 mm
Traglast Etage	100 kg	Radlager	Kugellager
Länge	1020 mm	Oberfläche	verzinkt
Breite	460 mm	Gewicht	30 kg