

## VARIOfit Kistenkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Konstruktion aus Stahl, verschweißt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 202880



VARIOfit



12 YEARS WARRANTY



## VARIOfit Kistenkarre

Traglast 250 kg

Kistenkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Höhe x Breite 1310 x 570 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager

- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Vollgummi
Karrentyp	Kistenkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	250 kg	Material Griff	Kunststoff
Schaufelbreite	320 mm	Rad-Ø	260 mm
Schaufeltiefe	250 mm	Material Felge	Kunststoff
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1310 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	570 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Garantie	12 Jahre
klappbar	nein	Griffe	ja
Treppenkufen	nein	Gewicht	21 kg

## Zubehör

202870		Tragholme für Stapelkarre, einhängbar, Aus Stahl
500327		Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff
521537		Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Vollgummi, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm